



Sprint



· Sprint Optol



· Sprint Soldadura



· Sprint Incolora

Protección Ocular Neutra

Descripción y composición:

Montura fabricada en Propionato (material retardante de la llama) y patillas en policarbonato (alta resistencia a los impactos).
Ocular con amplio campo de visión.


Protección lateral y protección superior para una mejor cobertura.
Variedad de versiones para adaptarse a cada necesidad.

Todas las lentes de policarbonato llevan tratamiento anti-abrasión y las lentes de vidrio tratamiento securizado.

Tallas: M: 56x18 mm.

Colores: 

Peso: 35gr



Protección superior.



Amplio ocular.



Protección lateral integrada en la montura.

Color	Ref.	Producto	MARCADO	
			Armadura	Lentes
Incolora	900.101	Gafa policarbonato incolora	CE MEDOP 166 F	CE MEDOP 1 F
Incolora	900.119	Gafa vidrio 3 mm incoloro	CE MEDOP 166 F	CE MEDOP 1 S
Marrón	900.125	Gafa policarbonato incolora	CE MEDOP 166 F	CE MEDOP 1 F
Marrón	900.149	Gafa vidrio 3 mm incoloro	CE MEDOP 166 F	CE MEDOP 1 S
Marrón	900.144	Gafa policarbonato optol	CE MEDOP 166 F	CE 2-1.2 MEDOP 1 F
Negra	900.137	Gafa policarbonato soldadura grado 3	CE MEDOP 166 F	CE 3 MEDOP 1 F
Negra	900.139	Gafa policarbonato soldadura grado 5	CE MEDOP 166 F	CE 5 MEDOP 1 F

Protección Ocular Neutra

Norma y Certificación	EN 166 / EN 169 / EN 170																					
Aplicaciones	Protección contra impactos de alta velocidad y baja energía, máximo nivel posible en protectores de este tipo. Además protege de radiaciones de soldadura y ultravioleta, según versiones. Sector: trabajos con tornos, pulidoras, fresadoras, muela, metalurgia, automoción, trabajos de soldadura, construcción, etc.																					
Conservación Almacenaje - Caducidad	Para una mejor conservación de la gafa, guárdela en un lugar limpio y seco y en una funda apropiada.																					
Indicaciones Uso - Modo empleo	Limpieza: utilice agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un paño suave. También recomendado Spray Limpiador Antiempañante Medop. Es necesario revisar periódicamente el estado de estos protectores, renovándolos si éstos se encuentran deteriorados. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se corresponde con el campo de uso de estos protectores.																					
Presentación	Caja de 12 unidades. Cartón de 300 cajas.																					
Código de Barras	<table><tr><td>900.101</td><td>GIN-13: 8423173088477</td><td>GIN-14: 68423173088479</td></tr><tr><td>900.119</td><td>GIN-13: 8423173088651</td><td>GIN-14: 68423173088653</td></tr><tr><td>900.125</td><td>GIN-13: 8423173088712</td><td>GIN-14: 68423173088714</td></tr><tr><td>900.149</td><td>GIN-13: 8423173088958</td><td>GIN-14: 68423173088950</td></tr><tr><td>900.144</td><td>GIN-13: 8423173088903</td><td>GIN-14: 68423173088905</td></tr><tr><td>900.137</td><td>GIN-13: 8423173088835</td><td>GIN-14: 68423173088837</td></tr><tr><td>900.139</td><td>GIN-13: 8423173088859</td><td>GIN-14: 68423173088851</td></tr></table>	900.101	GIN-13: 8423173088477	GIN-14: 68423173088479	900.119	GIN-13: 8423173088651	GIN-14: 68423173088653	900.125	GIN-13: 8423173088712	GIN-14: 68423173088714	900.149	GIN-13: 8423173088958	GIN-14: 68423173088950	900.144	GIN-13: 8423173088903	GIN-14: 68423173088905	900.137	GIN-13: 8423173088835	GIN-14: 68423173088837	900.139	GIN-13: 8423173088859	GIN-14: 68423173088851
900.101	GIN-13: 8423173088477	GIN-14: 68423173088479																				
900.119	GIN-13: 8423173088651	GIN-14: 68423173088653																				
900.125	GIN-13: 8423173088712	GIN-14: 68423173088714																				
900.149	GIN-13: 8423173088958	GIN-14: 68423173088950																				
900.144	GIN-13: 8423173088903	GIN-14: 68423173088905																				
900.137	GIN-13: 8423173088835	GIN-14: 68423173088837																				
900.139	GIN-13: 8423173088859	GIN-14: 68423173088851																				

